




## Geberit Renova Plan Handwaschbecken



Beispielbild



### Eigenschaften

- Unterbaufähig
- Mit Halbsäule kombinierbar

### Technische Daten

Werkstoff

Sanitärkeramik

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Hahnloch	Überlauf	B	B1	B2	Breite Unterschrank	H	T	T1	VE VE1
272145000	weiß	mittig	sichtbar	45 cm	39 cm	22.5 cm	39.4 cm	17.5 cm	32 cm	19.5 cm	1 St.
272145600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	45 cm	39 cm	22.5 cm	39.4 cm	17.5 cm	32 cm	19.5 cm	1 St.
272147000	weiß	mittig	ohne	45 cm	39 cm	22.5 cm	39.4 cm	17.5 cm	32 cm	19.5 cm	1 St.
272147600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	45 cm	39 cm	22.5 cm	39.4 cm	17.5 cm	32 cm	19.5 cm	1 St.
272148000	weiß	ohne	sichtbar	45 cm	39 cm	– cm	39.4 cm	17.5 cm	32 cm	19.5 cm	1 St.
272148600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	45 cm	39 cm	– cm	39.4 cm	17.5 cm	32 cm	19.5 cm	1 St.
272146000	weiß	ohne	ohne	45 cm	39 cm	– cm	39.4 cm	17.5 cm	32 cm	19.5 cm	1 St.
272146600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	45 cm	39 cm	– cm	39.4 cm	17.5 cm	32 cm	19.5 cm	1 St.
272150000	weiß	mittig	sichtbar	50 cm	42.5 cm	25 cm	41.4 cm	17 cm	38 cm	24 cm	1 St.
272150600	weiß / KeraTect	mittig	sichtbar	50 cm	42.5 cm	25 cm	41.4 cm	17 cm	38 cm	24 cm	1 St.
272152000	weiß	mittig	ohne	50 cm	42.5 cm	25 cm	41.4 cm	17 cm	38 cm	24 cm	1 St.
272152600	weiß / KeraTect	mittig	ohne	50 cm	42.5 cm	25 cm	41.4 cm	17 cm	38 cm	24 cm	1 St.
272153000	weiß	ohne	sichtbar	50 cm	42.5 cm	– cm	41.4 cm	17 cm	38 cm	24 cm	1 St.
272153600	weiß / KeraTect	ohne	sichtbar	50 cm	42.5 cm	– cm	41.4 cm	17 cm	38 cm	24 cm	1 St.
272151000	weiß	ohne	ohne	50 cm	42.5 cm	– cm	41.4 cm	17 cm	38 cm	24 cm	1 St.
272151600	weiß / KeraTect	ohne	ohne	50 cm	42.5 cm	– cm	41.4 cm	17 cm	38 cm	24 cm	1 St.

**Zubehör**

- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Abgang horizontal
- Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss für Waschbecken, Raumsparmodell, Abgang horizontal
- Geberit Ablaufventil mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung
- Geberit Renova Plan Handwaschbecken



- 
- Bei Installation mit einer Halbsäule sind die Anschlussmaße den Zeichnungen der Halbsäule zu entnehmen